

# Consola "Horizon III" Horizontal Patient Console "Horizon III"



Consola para encamados tipo horizontal fabricada en aluminio de extrusión especial 6063 temple 5, anodizado natural a 10 micras de oxidación con espesor mínimo del perfil de 2.5 y 3 milímetros, con secciones para montaje de rieles de aluminio de deslizamiento horizontal en parte superior e inferior.

El modelo "Horizon" de Arigmed es una alternativa de modernidad y estética integrales en conjunción con las instalaciones básicas de gases medicinales, electricidad, intercomunicación, monitoreo, alumbrado y soportes para varios aparatos y accesorios de uso médico.

Este equipo resulta en una unidad elegante, sencilla y funcional.

El modelo "Horizon" supera a cualquier cabecera horizontal de fabricación nacional por la utilización de rieles de desplazamiento de accesorios y soportes médicos.



## ESPECIFICACIONES


- ▶ Con 2 opciones de montaje de "Riel Horizontal" (superior e inferior) en fabricación de aluminio anodizado natural de 3 mm de espesor.
- ▶ Opción a remover o reinstalar cualquier elemento de apoyo médico por medio de grapas de deslizamiento tipo universal.
- ▶ Color integral en las consolas con diferentes laminados plásticos decorativos.
- ▶ Separación de instalaciones en tres vías independientes, 2 ductos cerrados y vía intermedia abierta y con separadores aislantes para elementos eléctricos, conforme a especificaciones normativas del cuadro básico IMSS.
- ▶ Módulo de iluminación externo y según los diferentes modelos de lámparas de cabecera Arigmed.

# Consola Horizon III / Horizontal Patient Console "Horizon III"

## VISTAS




Vista isométrica



Vista explosionada

# Consola Horizon III / Horizontal Patient Console "Horizon III"

## GUÍA MECÁNICA



\*Ejemplo gráfico

Modelo	Descripción	Acotaciones
A418016	Consola Horizon III de doble riel, fabricada con doble perfil de aluminio (17cmx10cm) con una altura máxima de 0.469m.	metros

**Nota:** Las dimensiones, diseños y equipamientos pueden variar según las necesidades del cliente, favor de consultar previamente a la fábrica.